

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Type de transformateur	Transformateur de sûreté
Gamme de produit	TR
Type de produit ou équipement	Transformateur
Nom de l'appareil	TR

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie	12/24 V: +/- 5 % en charge 14/28 V: hors charge
Protection court-circuit sortie	Intégré
Puissance nominale en VA	25 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	10
Hauteur	89 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	60 mm
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnel 4 mm²

Environnement

Normes	EN 61558-2-6 EN 60742 CEI 61558-2-6
Certifications du produit	NF
Catégorie de surtension	Classe II avec blindage de borne en option
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante de stockage	-25...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm
Poids de l'emballage 1	1,125 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------