

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 STI
Type de produit ou équipement	Sectionneur fusible
Nom de l'appareil	STI
Description des pôles	2P

### Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	2 A 4 A 6 A 10 A
Type de fusible	AM GG
Taille du fusible	8,5 x 31,5 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	81 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	Gris
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75...10 mm <sup>2</sup> rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,33...6 mm <sup>2</sup> souple
Couple de serrage	2 N.m

### Environnement

Normes	CEI EN 60947-3
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	3,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Poids de l'emballage 1	0,113 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 months

---