

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



### Principales

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Type de produit ou équipement | Éclairage pilote modulaire |
| Nom de l'appareil             | V                          |
| [Us] tension d'alimentation   | 110...230 V CA à 50/60 Hz  |

### Complémentaires

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voyant                                               | DEL vert, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,3 W)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mode d'installation                                  | Fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Support de montage                                   | Rail DIN symétrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Partie supérieure : ProDis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pas de 9 mm                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur                                              | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Largeur                                              | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profondeur                                           | 69,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Borne de raccordement auxiliaire                     | Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm <sup>2</sup> avec extrémité de câble<br>Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm <sup>2</sup> sans extrémité de câble<br>Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm <sup>2</sup> avec extrémité de câble<br>Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm <sup>2</sup> sans extrémité de câble |

### Environnement

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Normes                                         | CEI 60947-5-1 |
| Degré de protection IP                         | IP2<br>IPxx B |
| Degré de pollution                             | 3             |
| Tropicalisation                                | 2             |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C  |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20...50 °C   |
| Température ambiante de stockage               | -40...100 °C  |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 9 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 1,8 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7 cm    |
| Poids de l'emballage 1         | 0,04 kg |

### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|