

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produit	Acti 9
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé ou signal défaut
Nom de l'appareil	O" et SD
Composition de contacts de signalisation	1NO+1NF
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	89 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm
Mode de raccordement	Borne de serrage 2 câble(s) 1 mm ² - souple Borne de serrage 2 câble(s) 2,5 mm ² - souple Borne de serrage 2 câble(s) 1 mm ² - rigide

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1
Certifications du produit	CEBEC[RETURN]NEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,2 cm
Largeur de l'emballage 1	6,6 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	45,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,297 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------