

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



### Principales

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | C60                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gamme                         | Multi 9                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nom du produit                | C60                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nom de l'appareil             | C60L                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Application                   | Moteur                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Description des pôles         | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre de pôles protégés      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [In] courant assigné d'emploi | 40 A à 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type de réseau                | CA                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de déclencheur           | Thermique-magnétique                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Courbe de déclenchement       | L                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pouvoir de coupure            | 5 KA Icu à 415 V CA 50/60 Hz par pôle se conformer à EN/CEI 60947-2<br>15 KA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2<br>20 KA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2<br>40 KA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
| Aptitude au sectionnement     | Oui se conformer à CEI 60947-2                                                                                                                                                                                                                                               |

### Complémentaires

|                                                      |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence du réseau                                  | 50/60 Hz                                                                                         |
| [Ue] tension assignée d'emploi                       | 440 V CA 50/60 Hz<br>230...240 V CA 50/60 Hz<br>400...415 V CA 50/60 Hz                          |
| Déclenchement magnétique                             | 12 x In                                                                                          |
| Classe de limitation                                 | 3 se conformer à EN/CEI 60947-2                                                                  |
| Coupure pleinement apparente                         | Oui                                                                                              |
| Type de commande                                     | Par maneton                                                                                      |
| Indication de tension                                | Indication ON/OFF                                                                                |
| Mode d'installation                                  | Encliquetable                                                                                    |
| Support de montage                                   | Rail DIN symétrique 35 mm                                                                        |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | OUI                                                                                              |
| Pas de 9 mm                                          | 6                                                                                                |
| Hauteur                                              | 81 mm                                                                                            |
| Largeur                                              | 54 mm                                                                                            |
| Profondeur                                           | 73 mm                                                                                            |
| Poids du produit                                     | 0,36 kg                                                                                          |
| Endurance mécanique                                  | 20000 cycle                                                                                      |
| Mode de raccordement                                 | Borne du type à cage 25 mm <sup>2</sup> souple<br>Borne du type à cage 35 mm <sup>2</sup> rigide |
| Longueur de dénudage des fils                        | 14 mm                                                                                            |
| Couple de serrage                                    | 3,5 N.m                                                                                          |
| Protection différentielle                            | Bloc séparé                                                                                      |

## Environnement

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Tropicalisation                                | 2 se conformer à CEI 60068-1 |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C                 |
| Altitude de fonctionnement                     | 2000 m                       |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...60 °C                  |
| Température ambiante de stockage               | -40...70 °C                  |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 5,3 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,3 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 0,37 kg |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|