

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iRO
Type de produit ou équipement	Buzzer
Nom de l'appareil	iRO

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	230 V CA à 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	5 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	72 mm
Poids du produit	64 g
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnelrigide 4 mm ² Bornes type tunnelsouple 4 mm ² Bornes type tunnelflexible avec embout 4 mm ²
Longueur de dénudage des fils	12 mm for bas connection
Couple de serrage	1,3 N.m

Environnement

Pression acoustique	70 dB
Type de son	Buzzer
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	6,6 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Poids de l'emballage 1	55,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,3 cm
Largeur de l'emballage 2	10,0 cm

Longueur de l'emballage 2	22,8 cm
Poids de l'emballage 2	715,0 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	144
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	9,115 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------