



Statut commercial: Commercialisé



### Principales

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gamme                         | Acti9                    |
| Nom du produit                | Acti 9 iSW               |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur-sectionneur |
| Nom de l'appareil             | iSW                      |
| Application                   | Contrôle                 |
| Description des pôles         | 2P                       |
| Catégorie d'emploi            | AC-22A                   |
| Aptitude au sectionnement     | Oui                      |

### Complémentaires

|                                            |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] courant assigné d'emploi              | 20 A à 415 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                     |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 415 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                            |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60669-2-4                                                                                                                            |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV                                                                                                                                                                         |
| Type de commande                           | Par maneton                                                                                                                                                                  |
| Indication de tension                      | Indication ON/OFF                                                                                                                                                            |
| Coupure pleinement apparente               | Oui                                                                                                                                                                          |
| Mode d'installation                        | Fixe                                                                                                                                                                         |
| Support de montage                         | Rail DIN                                                                                                                                                                     |
| Pas de 9 mm                                | 2                                                                                                                                                                            |
| Hauteur                                    | 77 mm                                                                                                                                                                        |
| Largeur                                    | 18 mm                                                                                                                                                                        |
| Profondeur                                 | 70 mm                                                                                                                                                                        |
| Couleur                                    | Blanc                                                                                                                                                                        |
| Endurance mécanique                        | 300000 cycle                                                                                                                                                                 |
| Durée de vie électrique                    | 30000 cycle                                                                                                                                                                  |
| Mode de raccordement                       | Borne du type à cage - 10 mm <sup>2</sup> - rigide<br>Borne du type à cage - 10 mm <sup>2</sup> - souple<br>Borne du type à cage - 10 mm <sup>2</sup> - flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils              | 9 mm                                                                                                                                                                         |
| Couple de serrage                          | 1,2 N.m                                                                                                                                                                      |

### Environnement

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Normes                                 | EN/CEI 60669-2-4 |
| Degré de protection IP                 | IP40             |
| Degré de pollution                     | 2                |
| Tropicalisation                        | 2                |
| Humidité relative                      | 95 % à 55 °C     |
| Température ambiante de fonctionnement | -20...50 °C      |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C      |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,5 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,0 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 6,5 cm    |
| Poids de l'emballage 1         | 66,0 g    |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 2,9 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 20,0 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 838,0 g   |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 144       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,0 cm   |
| Poids de l'emballage 3         | 10,554 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                           |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |
| Profil de circularité               |  <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                             |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|