



Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iSW-NA
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	iSW-NA
Application	Isolation Contrôle
Description des pôles	3P + N
Position du pôle neutre	Gauche
Catégorie d'emploi	AC-22A se conformer à EN/CEI 60947-3
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-3

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	40 A à 400/415 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400/415 V CA 50/60 Hz
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	5 kA sectionneur seulement
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	20 kA pendant 1s
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN/CEI 60947-3
Type de commande	Par maneton Déclenchement à distance
Indication de tension	Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente	Oui
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut ou bas : OUI
Pas de 9 mm	8
Hauteur	85 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	74 mm
Poids du produit	0,3 kg
Couleur	Blanc
Endurance mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) 1 câble(s) 1...25 mm ² souple sans extrémité de câble Borne du type à cage (haut ou bas) 1 câble(s) 1...35 mm ² rigide sans extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	14 mm
Couple de serrage	3,5 N.m
Accessoires associés	Déclenchement

Environnement

Normes	CEI 60947-3 EN 60947-3
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Poids de l'emballage 1	330,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,437 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------