



Statut commercial: Arrêt de commercialisation



### Principales

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamme de produit              | Multifix           |
| Gamme                         | Multifix           |
| Nom du produit                | Multifix Plus      |
| Type de produit ou équipement | Boîtier d'appareil |
| Présentation du produit       | Sans couvercle     |
| Quantité du lot               | Lot de 50          |

### Complémentaires

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Fonctions disponibles     | Système anti-rotation    |
| Nombre de postes          | 1 poste                  |
| Mode de fixation          | Par vis et griffes       |
| Matière                   | PS (polystyrène)         |
| Tenue mécanique           | Tenue au feu             |
| Nuance de la couleur      | Boîtier: bleu (RAL 5015) |
| Entrée de câble           | 6 entrée défonçable      |
| Hauteur                   | 71 mm                    |
| Largeur                   | 71 mm                    |
| Profondeur                | 50 mm                    |
| Raccordement              | Encliquetable            |
| Diamètre                  | 67 mm                    |
| Distance entre supports   | 60 mm                    |
| Diamètre du tube          | 0,8 mm                   |
| Profondeur interne        | 48 mm                    |
| Longueur                  | 71 mm                    |
| Section de câble maximale | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| Plombage                  | Sans                     |

### Environnement

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...60 °C  |
| Degré de protection (IP)               | IP20        |
| Normes                                 | CEI 60670-1 |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,8 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 7 cm     |
| Longueur de l'emballage 1      | 7 cm     |
| Poids de l'emballage 1         | 0,025 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|