



Statut commercial: Commercialisé



Principales

| | |
|----------------------|------------------------|
| Gamme de produit | Mureva FIX |
| Type de produit | Collier d'installation |
| Nuance de la couleur | Noir |
| Quantité du lot | 100 pièces |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------|--|
| Diamètre de serrage minimum | 26 mm |
| Diamètre de serrage maximum | 62 mm |
| Résistance à la déchirure | Résistance à l'arrachement: 45 daN Ø 26 mm |
| Matière | PA (polyamide) 12 Rislan® |
| Longueur | 273 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Poids du produit | 0,004 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------|---|
| Absorption d'humidité max | 0,9 % |
| Température de fonctionnement | -60...85 °C 100 °C pendant 1000 heures 120 °C maximum |
| Tenue à la flamme | HB se conformer à UL 94 |
| Normes | EN 50146 |
| Caractéristique d'environnement | Résistant aux UV |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 0,9 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 27,3 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 4 g |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|