



Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	ClimaSys
Produit	ClimaSys CA
Compatibilité de gamme	ClimaSys ClimaSys CV ventilateur
Type de produit ou équipement	Grille de sortie
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion thermique
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Système de Ventilation ClimaSys
Mode de fixation	Pincé Par vis
Composition de l'appareil	1 cadre du support 1 pièce externe 1 filtre standard synthétique G2 M1

Complémentaires

Matière	Thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Pièce externe : gris (RAL 7035)
Dimensions de la découpe	125 x 125 mm
Hauteur	Externe: 170 mm
Largeur	Externe: 150 mm
Profondeur	Externe : 15 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,5 cm
Longueur de l'emballage 1	18 cm
Poids de l'emballage 1	220 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	56
Hauteur de l'emballage 2	38,5 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	13 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	448
Hauteur de l'emballage 3	91 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	119 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------