



Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony Relais de temporisation Harmony
Nom de l'appareil	RXZ
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact Relais enfichable REXL avec 4 F/O contact
Description des contacts	4 F/O
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A

Complémentaires

Forme des broches	Plat
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V
Disposition des contacts	Séparé
Mode de raccordement	Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Connecteur, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
Largeur	27 mm
Poids du produit	0,07 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Tenue diélectrique	2500 V
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA[RETURN]Lloyd's[RETURN]UL
Marquage	CE
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	-40...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,679 cm
Largeur de l'emballage 1	2,893 cm
Longueur de l'emballage 1	8,219 cm
Poids de l'emballage 1	62,2 g

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,6 cm
Largeur de l'emballage 2	11,4 cm
Longueur de l'emballage 2	13,7 cm
Poids de l'emballage 2	664,5 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	13,2 kg

Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Socket

Socket with Separate Contact Terminals and Connector for 4 Timed C/O Contacts



- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup
- 5 2 Links connection