


Karta danych technicznych produktu

Parametry

ZB2BY2912

Harmony XAC Etykieta 30x40mm czarna



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Etykieta z opisem
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Etykieta
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie do oznakowania

Parametry uzupełniające

Oznakowanie	Biały left, slow-fast na czarny tło (montaż poziomy)
Język użytkownika	Angielski
Normy	NF E 52-124
Masa produktu	0,001 kg
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Stanowisko sterownicze podwieszone do obwodu sterowniczego Stanowisko sterownicze podwieszone do obwodu mocy
Zgodność produktu	XACM XACA XACB
Wymiary etykiety	30 x 40 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,100 cm
Szerokość opakowania 1	3,000 cm
Długość opakowania 1	4,000 cm
Waga opakowania 1	0,900 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	1,000 cm
Szerokość opakowania 2	3,000 cm
Długość opakowania 2	4,000 cm
Waga opakowania 2	9,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1000
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	15,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	1,140 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------