


Karta danych technicznych produktu

Parametry

GV2AF3

Płytki montażowa, TeSys Deca, dla LC1D09...D38



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	FT
Skrócona nazwa urządzenia	GV2AF
Typ produktu lub komponentu	Blok łączony
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	TeSys GV3 TeSys Deca

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	LC1D09...D38
Opis biegunów	3P
Znamionowy prąd pracy [Ie]	32 A
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
Masa produktu	0,016 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,500 cm
Szerokość opakowania 1	10,000 cm
Długość opakowania 1	15,000 cm
Waga opakowania 1	22,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	15,000 cm
Waga opakowania 2	268,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	140
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	4,196 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------