

Gegevensblad product

Kenmerken

81814

PratiKa - Industriële inbouwcontactstop - 3P+A
- 32A - 100-130V AC - 4h - IP44



Hoofd

Range	PratiKa
Product or component type	Plug
Device short name	PratiKa plug
Plug, categorie stekker-bus	LV
Poles description	3P + E
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

Mounting mode	Montage op paneel
Plug, stekkerdoos, contr st vorm	Hoek 90°
[In] rated current	32 A
[Ue] rated operational voltage	100...130 V
Network frequency	50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend	4 u
Materiaal stopcontact	Zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Pennen: vernikkeld messing
Connections - terminals	Captieve schroeven
Cable cross section	2,5...10 mm ²
Net weight	0,254 kg
Afmeting basis	90 x 100 mm
Height	159 mm
Width	90 mm
Depth	98 mm
Colour	Geel
Spanningskleur	Geel

Omgeving

Standards	NL 60309-2 NL 60309-1
IP beschermingsgraad	IP44 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform aan EN 62262
Vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Operating altitude	2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,8 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	15,9 cm
Package 1 Weight	220 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist