

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYCVF85M230PF

ClimaSys - Geforceerde ventilatie - IP54 -
85m³/u - 230V - Rooster / filter G2



EAN Code: 3606480151200



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CV
Product or component type	Ventilator
Type filter	Norm
Luchtstroom	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 85 m3/h at 50 Hz Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 98 m3/h at 60 Hz
Us nominale voedingsspanning	175...253 V
Ingangsspanning	230 V 50/60 Hz

Complementair

Geabsorbeerd vermogen	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
In toegekende stroomsterkte	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Geluidsniveau < om	46...49 dB
Lagertype	Kogel
Hoogte	Extern: 170 mm
Breedte	Extern: 150 mm
Diepte	Extern: 62 mm
Afmetingen uitsnijding	125 x 125 mm
Net weight	0,78 kg
Materiaal	Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
Kleur	Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035)
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Maximumdruk	50 Pa stroomsnelheid 0 m³/u
Connections - terminals	Faston-connector
IP beschermingsgraad	IP54
Apparaatsamenstelling	1 axiaalmotor 2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden 1 filter: voorzijde axiaalmotor 1 uitgangsrooster: voorkant 1 uitgesneden mal 1 stroomdraad
Gebruiksvoorwaarde	Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Omgeving moet relatief schoon zijn Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,874 cm
Package 1 Width	16,002 cm
Package 1 Length	16,002 cm
Package 1 Weight	839,154 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	43 cm
Package 2 Width	33 cm
Package 2 Length	21 cm
Package 2 Weight	9,526 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	241 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------