



Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo TV
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj gniazda TV	Gniazdo pośrednie (przejściowe)
Dodatkowa informacja o elemencie osprzętu elektroinstalacyjnego	Do systemów rozdzielczych
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Pazury 51...80 mm
Liczba gniazd	1
Telewizyjne gniazdo antenowe	Męski IEC 9,52 mm
Tłumienie	4 dB
Odcień koloru	Aluminium
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
Przepływ prądu stałego	NO
Liczba na linię	2
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Materiał przewodnika	Miedź
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	38 mm
Głębokość wystawiania	10 mm
Masa produktu	0,075 kg
Stopień ochrony IP	IP20

Środowisko pracy

Znak jakości	CE
--------------	----

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,0 cm
Długość opakowania 1	7,0 cm
Waga opakowania 1	69,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,5 cm
Szerokość opakowania 2	18,5 cm
Długość opakowania 2	27,5 cm

Waga opakowania 2	768,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	40,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	9,84 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------