

Karta danych technicznych produktu

Parametry

EPH4800171

Asfora, gniazdo komputerowe RJ45 2x kat.6, UTP, bez ramki, antracyt



Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo komputerowe
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Typ ekranowania kabla	UTP
Typ gniazda komputerowego	RJ45
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Odcień kolory	Antracytowy
Odcień koloru	Antracytowy

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba gniazd	2
Kategoria sieci komunikacyjnej	6
Przylązca - zaciski	IDC
Liczba kabli	2 kabel (kable)
Sztywność kabla	Sztywny
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury 51...80 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	38 mm
Głębokość wystawiania	9 mm
Masa produktu	0,058 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	8,000 cm
Waga opakowania 1	60,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	682,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04

Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	8,753 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------