




### Parametry podstawowe

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Gama produktów              | Sedna                       |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk                    |
| Prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową |
| Zastosowanie urządzenia     | Sterowanie                  |
| Funkcja łącznika            | 1-biegunowy przycisk        |
| Odcień koloru               | Tytan                       |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                                        |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                                           |
| Oznakowanie                          | Symbol świetlny                                   |
| Kind of terminals                    | Zaciski bezśrubowe                                |
| Zakres mocy                          | 2300 W                                            |
| Wire structure                       | Sztywny<br>Elastyczny                             |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                             |
| Sposób mocowania                     | Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm<br>Śruby |
| Wysokość                             | 71 mm                                             |
| Szerokość                            | 71 mm                                             |
| Głębokość                            | 37 mm                                             |
| Depth of visual part                 | 12 mm                                             |
| Masa produktu                        | 0,055316 kg                                       |
| Segment rynku                        | Budynki mieszkalne<br>Małe obiekty handlowe       |

### Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Stopień ochrony IP   | IP20        |
| Conformity mark      | CE          |
| Certyfikaty produktu | GOST-R      |
| Normy                | IEC 60669-1 |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 4,200 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 7,100 cm |
| Długość opakowania 1           | 7,100 cm |
| Waga opakowania 1              | 74,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Wysokość opakowania 2          | 9,400 cm     |
| Szerokość opakowania 2         | 18,500 cm    |
| Długość opakowania 2           | 27,500 cm    |
| Waga opakowania 2              | 745,000 kg   |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04          |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120          |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm    |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm    |
| Waga opakowania 3              | 10651,000 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                        |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny  <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>                                       |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                    |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         |  <a href="#">Tak</a>                                                                     |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                            |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|