

Produktová stránka

Vlastnosti

KNB160ZF1

Canalis-univerzální držák 40 A až 100 A



Základní popis

Výroková řada	Canalis
Označení výrobku	KN
Typ produktu nebo součásti	Upevňovací držák
Kompatibilita výrobku	KN
Upevnění montážního zařízení	Zavěšení na závit. tyč
Maximální zatížení	80 kg
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňky

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro upevnění
Šířka	61 mm
Hloubka	23 mm
Výška	118 mm
Hmotnost přístroje	126 g

Prostředí

Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-------	----------------------------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,300 cm
Šířka balení 1	5,500 cm
Délka balení 1	11,000 cm
Hmotnost balení 1	129,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,000 cm
Šířka balení 2	12,000 cm
Délka balení 2	25,000 cm
Hmotnost balení 2	1,310 kg
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	15,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	8,117 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------