



Galvenā

Cabling installation system	Floor box
Product type	Screeded floor box
Type of floor	Screeded floor
Floor box shape	Rectangular
Colour	Gaiši pelēks
Quantity package 1 / unit	1 gab

Papildinošs

Fiksācijas režīms	Cast-in
Moduļu skaits	Without modules
Product material	PP (polipropilēns)
Garums	265 mm
Augstums	75...95 mm
Platums	188 mm

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	21,500 cm
1. iepakojuma garums	29,500 cm
1. iepakojuma svars	823,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	120
2. iepakojuma augstums	112,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	111,720 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------