

ZCKD05

CABECOTE MOVIMENTO ANGULAR SEM HASTE ZCKD05





Principal

| | |
|-------------------------------|--|
| Linha de produto | Telemecanique Interruptores de limite XC Standard |
| Nome da série | Formato padrão |
| Tipo de produto ou componente | Cabeça int. fim curso |
| Nome abreviado do dispositivo | ZCKD |
| Tipo de cabeçote | Cabeça giratória |
| Compatibilidade do produto | XCKS XCKM XCKL |
| Alavanca associada | ZCKY39 ZCKY33 ZCKY91 ZCKY43 ZCKY59 ZCKY54 ZCKY81 ZCKY31 ZCKY55 ZCKY41 ZCKY49 ZCKY34 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Corpo associado | ZCKMD37H7 ZCKMD37H29 ZCKM1H29 ZCKL7H7 ZCKM1 ZCKL1 ZCKSD39H29 ZCKL8H7 ZCKSD37 ZCKM5H7 ZCKSD31H29 ZCKMD31H29 ZCKSD31 ZCKLD35H7 ZCKM6H29 ZCKLD31H7 ZCKMD37 ZCKLD39 ZCKS7 ZCKLD39H7 ZCKL1H7 ZCKM5 ZCKS404H29 ZCKMD39H29 ZCKS8 ZCKMD35 ZCKM9 ZCKS2 ZCKMD35H7 ZCKL7 ZCKM6 ZCKM8H7 ZCKL5 ZCKLD37H7 ZCKMD39H7 ZCKSD35H29 ZCKS7H29 ZCKS6H29 ZCKSD37H29 ZCKS1H29 ZCKL6 ZCKM9H29 ZCKM7 ZCKSD35 ZCKLD37 ZCKM7H29 ZCKS9H29 ZCKS9 ZCKMD31H7 ZCKS8H29 ZCKM6H7 ZCKM1H7 ZCKLD31 ZCKM8H29 ZCKS5 ZCKS1 ZCKL8 ZCKS2H29 ZCKL6H7 ZCKM7H7 ZCKL5H7 ZCKMD35H29 ZCKMD31 ZCKLD35 ZCKM8 ZCKMD39 ZCKS5H29 ZCKS6 ZCKM5H29 ZCKSD39 |
| Movimento da cabeça de funcionamento | Giratório |
| Tipo de operador | Sem alavanca de funcionamento Retorno por mola |
| Tipo de abordagem | Abordagem lateral, 1 ou 2 direções programáveis |

Complementar

| | |
|------------------------|--|
| Atuação do interruptor | A partir da esquerda e/ou direita CW e/ou CCW |
| Ruptura positiva | Sem Com |
| Material do cabeçote | Plástico |

Meio ambiente

| | |
|---|-----------------|
| Temperatura ambiente para funcionamento | -25...70 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40...70 °C |
| Característica do ambiente da aplicação | Ambiente padrão |

Unidades de embalagem

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,400 Cm |
| Package 1 Width | 3,400 Cm |
| Package 1 Length | 7,700 Cm |
| Package 1 Weight | 74,000 G |
| Unit Type of Package 2 | S01 |
| Number of Units in Package 2 | 28 |
| Package 2 Height | 15,000 Cm |
| Package 2 Width | 15,000 Cm |
| Package 2 Length | 40,000 Cm |
| Package 2 Weight | 2,356 Kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 896 |
| Package 3 Height | 75,000 Cm |
| Package 3 Width | 60,000 Cm |
| Package 3 Length | 80,000 Cm |
| Package 3 Weight | 81,108 Kg |

Oferta sustentável

| | |
|--------------------------------|--|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH |  Declaração REACH |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) |
| Informações das isenções RoHS |  Sim |
| Perfil de Circularidade | Não são necessárias operações de reciclagem específicas |

Garantia contratual

| | |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|