


LV429034

TM40D 3P3d - Thermisch-magnetische beveiliging - Compact NSX100-250



EAN Code: 3606480017841



Hoofd

Productreeks	NSX100...250 NSX100...250 DC
Type product of component	Trip unit
Bereik compatibiliteit	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX100 DC
Apparaattoepassing	Distributie
Beschrijving polen	3P
Beschrijving beveiligde polen	3t
Netwerktipe	AC DC
Netwerkfrequentie	50/60 Hz
Naam uitschakeleenheid	TM-D
Technologie uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
Beschermfuncties uitschakeleenheid	LI
Type bescherming	Beveiliging thermische overbelasting Kortsluitbeveiliging (magnetisch)
Kaliber uitschakeleenheid	40 A bij 40 °C

Complementair

Installatiewijze	Vast
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging	Verstelbaar
[Ir] long time pick-up adjustment range	0,7...1 x In
Type instelling landurige vertraging	Vast
Tr instelling langdurige vertraging	120...400 S bij 1,5 x In 15 s bij 6 x Ir
Type instelling korstondige afname (Isd)	Vast
Isd instelbereik kortstondige afname	500 A
Type instelling kortstondige vertraging	Vast

Omgeving

Normen	UL 508 EN/IEC 60947-2
Product certificaten	EAC CCC Marine
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag	-50...85 °C

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Compliant EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------