

Gegevensblad product

Kenmerken

LB1LD03M57

TeSys Integral 63 - Beveiligingsrelais 3P - Thermisch/Magnetisch, 35-50A/300-600A



EAN Code: 3389110180695



Hoofd

Gamma	TeSys
Modelnaam apparaat	LB1LD
Bereik compatibiliteit	TeSys Integral schakelonderbreker
Type product of component	Beveiligingsmodule
Beschrijving polen	3P
Gebruikscategorie	AC-43
Ue toegekende bedrijfs-panning	690 V AC
Thermal protection adjustment range	35...50 A
Magnetische uitschakelstroom	300...600 A
Technologie uitschakelenheid	Thermisch-magnetisch
Type bescherming	Faseonbalans
Thermische overbelastingklasse	Klasse 20

Complementair

Motorvermogen kW	11 KW bij 220...240 V AC 50/60 Hz 25 KW bij 400...415 V AC 50/60 Hz 25 KW bij 440 V AC 50/60 Hz 33 KW bij 480...525 V AC 50/60 Hz 45 kW bij 600...690 V AC 50/60 Hz
Netto gewicht	0,78 kg

Omgeving

Normen	NF C 63-650
Beschermende behandeling	TH
IP beschermingsgraad	IP20 B conform aan IEC 60144 IP20 B conform aan IEC 60529
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-20...60 °C

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Compliant EU-verklaring RoHS
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product

Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------
