



Principal

Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Cofret
Nombre corto del dispositivo	GV2MC
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje
Compatibilidad del producto	GV2ME
Enclosure type	Montaje en superficie

Complementario

Localización de montaje auxiliar	Izquierda Derecha
Altura	147 mm
Anchura	93 mm
Profundidad	84 mm

Entorno

Grado de protección IP	IP41
Características ambientales	Ambiente estándar

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	263 g
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 ancho	10 cm
Paquete 1 Largo	15.2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	27
Paquete 2 Peso	8.258 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	108
Paquete 3 Peso	41.912 kg
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------