

# Hoja de datos del producto 15336

## Características

Acti9 - IH - mechanical time switch - 24 h - 100 h memory



### Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 IH
Nombre corto del dispositivo	IH
Tipo de producto o componente	Interruptor temporizado mecánico
Número de canales	1
Función disponible	Conmutación de tiempo manual

### Complementario

Aplicación del dispositivo	Edificios
Duración de ciclo	24 h
Número máximo de conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
Duración mínima del intervalo	15 min
Tipo de ajuste	Cambio manual de la hora
Precisión de medida	+/- 1 s/day 20 °C
Consumo de potencia en W	2.5 VA
Intensidad de conmutación máxima	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0.6
[Ue] tensión asignada de empleo	230 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Vida de la batería	10 yr
Tiempo de backup	Tiempo 100 h y programa de ahorro
Tipo de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Tono de color	White (RAL 9003)
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Anchura	18 mm
Altura	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0.101 kg

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
--	-------------

### Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	103 g
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	7 cm
Paquete 1 Largo	11 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	110

Paquete 2 Peso	11.964 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P12
Número de Unidades en el Paquete 3	880
Paquete 3 Peso	110.192 kg
Paquete 3 Altura	50 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	120 cm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------