

Karta danych technicznych produktu EPH4300123

Parametry

Asfora - Gniazdo komputerowe RJ45 kat.5e UTP krem



Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo komputerowe
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Typ ekranowania kabla	UTP
Typ gniazda komputerowego	RJ45
Odcień koloru	Kremowy
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba gniazd	1
Kategoria sieci komunikacyjnej	5e
Przylączy - zaciski	IDC
Liczba kabli	1 kabel (kable)
Sztywność kabla	Sztywny
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury 51...80 mm
Wysokość	83 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	48 mm
Głębokość wystawiania	9 mm
Masa produktu	0,063 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
