



### Principale

Range name	Sedna
Gama	Sedna
Tip produs sau componenta	Buton
Function	Buton monopolar
Delivery form	Fără ramă
Curent nominal	10 A la 250 V c.a.
Rocker color	Alb
Marcaj	Fara marcaj
Kind of terminals	Borna fara surub

### Suplimentare

Gama de puteri	2300 W
Installation	Incastrat
Terminal capacity	2 cablu(ri) 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	13 mm
Material of visible parts	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata	Glossy
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleștilor 51...70 mm Șuruburi
Înălțime	71 mm
Lățime	71 mm
Adâncime	37 mm
Depth of visual part	12 mm
Greutate produs	0,07166 kg

### Mediu

Standarde	SR EN 60669-1
Conformity mark	CE
Certificari produs	GOST-R
Grad de protectie IP	IP20

### Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Compliant <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>

Raport de mediu	<a href="#">📄 Profilul Ambiental Al Produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

### Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------