

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYPLAZT15124

Cofret poliester, așez.sol PLAZT plintă deschisă +tavan vent. 1500x1250x420 IP44



### Principale

Gama	Thalassa
Nume produs	Thalassa PLA
Enclosure type	Multifuncțional
Tip produs sau componenta	Cofretul adecvat
Version	PLAZT
Nominal height	1500 mm
Nominal width	1250 mm
Nominal depth	420 mm
Montare carcasa	Cu așezare pe podea
Compozitie dispozitiv	1 partea de sus 1 partea de jos 2 parte laterală 2 ușă 2 panou spate 1 acoperiș 1 plintă

### Suplimentare

Tip corp	Părțile de sus și jos deschise, asamblate cu părțile laterale
Tip ușă	Simplu frontal
Numar de usi	2
Deschidere usa	Dreapta și stânga (180 °)
Tip încuietoare	4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
Accesibilitate pentru operare	Sus Jos Spate Frontal
Părți demontabile	Ușă cu balamale Panou spate cu element de fixare Acoperiș cu element de fixare
Material	Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare	Gri (RAL 7032)
Standarde	IEC 62208
Certificari produs	Veritas

### Mediu

Grad de protectie IP	IP44 conformitate cu SR EN 60529 (cu plintă deschisă jos și acoperiș ventilat)
Grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262 (ușă plină)
Rezistență la foc	960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura de depozitare	-35...90 °C

### Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------