



Hoofd

Range of product	Telemecanique Cabling components
Categorie toebehoren	Bedradingstoebehoren
Type toebehoren	Voorbedrade connectoren
Naam serie	Algemeen doel

Complementair

Elektrische aansluiting	Rechte vrouwelijke connector M12, 5 pinnen (inclusief aardingspin)
Bevestiging kabelconnector	Opschroeven
Kraagmateriaal	Metaal
Status LED	Zonder
Kabellengte	2 m
Buitendiameter kabel	5,9 mm
Samenstelling kabel	5 x 0.34 mm ²
Isolatiemateriaal draden	PUR
Ue toegekende bedrijfsspanning	60 V AC 75 V DC
[In] rated current	4 A
Contactweerstand	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Net weight	0,115 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65 IP69K IP67
Product certifications	cULus
Ambient air temperature for operation	-40...80 °C statisch -5...80 °C buiging
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	15,2 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	74,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15 cm

Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,415 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------