


Product data sheet

Characteristics

LX1FH4402

코일 LX1-F - TeSys F - 440V AC 40/400Hz



기본항목

레인지	TeSys
제품 또는 구성요소 타입	접촉기 코일
모델명	LX1FH
호환성	TeSys TeSys F LC1F 접촉기
제품 호환성	LC1F265 LC1F330
제어 회로의 종류	AC 에서 40...400 Hz
제어 회로 전압	440 V AC 40...400 Hz
평균 저항	265 옴 유입 에서 20 °C 6731 옴 유지 에서 20 °C
구동 시간	100...170 ms 입구 40...65 ms 폐쇄
기계적 내구성	10 Mcycles
Maximum operating rate	2400 주기/h 에서 <55 °C

전기적/기계적 특성

코일 테크놀로지	내장 억제 모듈없이
제어 회로 전압 제한	탈락 0.35...0.55 U _c 40...400 Hz 55 °C) 구동 0.85...1.1 U _c 40...400 Hz 55 °C)
VA에서 유입 전력	650 VA 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
VA 단위의 유지 전력 소모	10 VA 40...400 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
열 손실	8 W 에서 40...400 Hz

사용환경

사용온도	-5...55 °C
제품 무게	0.75 kg

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.0 cm
Package 1 Width	10.0 cm
Package 1 Length	18.5 cm
Package 1 Weight	830.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	10.52 kg

상품의 지속 가능성

REACH 규정	 REACH 선언
SVHC 없는 REACH	예
EU RoHS 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)  EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음	예
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	 예

계약 보증

보증	18 개월
----	-------