


Product data sheet

Characteristics

03556

montažna ploča za ISFT 160



Osnovno

Ponuda	Prisma
Seriya proizvoda	Prisma P
Vrsta proizvoda ili dijela	Montažna ploča
Pribor / vrsta	Montažni pribor
Opseg kompatibilnosti	Prisma Prisma P Kabina
Opis kućišta/kabine	Kabina 650 mm 400 mm
Ugrađeni uređaj	Fupact fiksirano ISFT160 ručka nosača osigurača - Vertikalno
Opis polova	4 x 3P fiksirano ISFT160 Vertikalno
Broj vertikalnih modula [50mm]	6 ISFT160, izravno 650 mm Kabina
Standardi	IEC 61439-2
Certifikati proizvoda	ASEFA

Dodatno

Zaštitna obrada	Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
Završna obrada	Mat Glatko
Boja	Bijela (RAL 9001)
Širina	550 mm
Visina	150 mm
Neto masa proizvoda	2,02 kg
Širina kućišta/kabine	650 mm 400 mm Prisma P Kabina Fupact ISFT160 fiksirano ručka nosača osigurača Vertikalno 3P 4 izravno 6 62,5 mm

Broj pakiranih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,0 cm
Paket 1 Širina	15,0 cm
Paket 1 Dužina	57,0 cm
Paket 1 Težina	2,02 kg
Mjerna jedinica Paketa 2	S04
Broj Jedinica u Paketu 2	12
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	40,0 cm
Paket 2 Dužina	60,0 cm
Paket 2 Težina	25,0 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	P12
Broj Jedinica u Paketu 3	96
Paket 3 Visina	75,0 cm
Paket 3 Širina	80,0 cm
Paket 3 Dužina	120,0 cm
Paket 3 Težina	210,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki Profil Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Vijeka Trajanja
Halogeni elementi	Plastični dijelovi bez halogenih elemenata

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------