

Product data sheet

Characteristics

EUCR-30S

EUCR 30 24~240V Standard.



기본항목

제품의 범위	EOCR
모델명	EUCR
제품 또는 구성요소 타입	보호 계전기
보호 타입	부족부하, $I_n < \text{부족전류 설정}$
제품 사양 응용	부족전류 보호
네트워크 타입	AC
네트워크 주파수	50...60 Hz
Protection adjustment range	0.5...6 A
트립 범위	0.5...6 A

전기적/기계적 특성

[Us] 정격 입력 전압	220 V AC
취부 방식	35 mm DIN 레일
접점 타입 및 구성	1 C/O OL)
??, ??? ??	By 4 A gG 퓨즈
[Ue] 정격 운전 전압	600 V AC 50...60 Hz 주 회로 일치되는 UL 690 V AC 50...60 Hz 주 회로 일치되는 CSA 690 V AC 50...60 Hz 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	6 kV 일치되는 IEC 60947-4-1
복귀	수동 리셋 전기적 0...1 s 전기적
시간 설정	과전류 동작시간 0.2...30 s
표시 방식	LED 1개
Power consumption per relay	2 W
결선	제어 회로 러그-클램프 2 x 1...2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는 - M3.5 제어 회로 케이블 2 x 1...2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는 - M3.5 제어 회로 케이블 2 x 1...2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는 - M3.5
Tightening torque	제어 회로 1.7 N.m 위에,중에 러그-클램프, 케이블, 7 mm
높이	60 mm
너비	54 mm
깊이	65 mm
제품 무게	0.155 kg

사용환경

표준	IEC 60947-4-1
IP 등급	IP20 일치되는 IEC 60529
사용온도	-20...60 °C 일치되는 IEC 60947-4-1
저장온도	-30...80 °C
사용 고도	2000 m
내화성	650 °C 일치되는 IEC 60695-2-12 960 °C 일치되는 UL 94
내충격성	15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
내진동	4 gn 판넬 취부 일치되는 IEC 60068-2-6 2 gn 35mm 레일 취부 일치되는 IEC 60068-2-6

절연내력	2 KV 50...60 Hz 외함파 회로 사이 일치되는 IEC 60255-5 1 KV 50...60 Hz 상호 접점 사이 일치되는 IEC 60255-5 2 kV 50...60 Hz 내부 회로 사이 일치되는 IEC 60255-5
내서지	6 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
전자기 적합성	무선주파 방사내성 10 V/m level 3 일치되는 IEC 61000-4-3 정전기 방전에 대한 내성 8 kV 공기, 6 kV 접점 일치되는 IEC 61000-4-2 과도전압 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 무선주파 전도 내성 10 V 일치되는 EN 61000-4-6 무선주파 전도 내성 class A 일치되는 EN 55011
[Ith] 연속 통전 전류	5 A 제어 회로
허용 전류	125 V, 5 A

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.9 cm
Package 1 Width	8.2 cm
Package 1 Length	7.9 cm
Package 1 Weight	179.3 g

상품의 지속 가능성

REACH 규정	 REACH 선언
EU RoHS 지침	면제 준수
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	 예
WEEE	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

계약 보증

보증	18 개월
----	-------