

Product data sheet

Characteristics

LADN046

보조 접점 블록 TeSys - 4 NC - 링 터미널



기본항목

레인지	TeSys TeSys Deca
제품명	TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입	보조 접점 블록
모델명	LADN
호환성	TeSys D CAD[RETURN]TeSys D LC1D[RETURN]TeSys F LC1F[RETURN]TeSys F CR1F[RETURN]TeSys Deca CAD[RETURN]TeSys Deca LC1D
마운팅 위치	전면
극 접점 구성	4 NC
Contacts operation	순간적
[Ue] 정격 운전 전압	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] 정격 운전 전류	6 A at 120 V AC - 15 1.04 A at 690 V AC - 15 0.55 A at 125 V DC - 13 0.1 A at 600 V DC - 13
[Ui] 정격 절연 전압	690 V 일치되는 IEC 60947-5-1 600 V 일치되는 UL 60947-5-1 600 V 일치되는 CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] 연속 통전 전류	10 A (at 60 °C)
표준	EN / IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
제품 인증	IECEE CB Scheme[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]UK

전기적/기계적 특성

Irms 정격 유입용량	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
허용되는 단시간 등급	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
보호 타입	GG 퓨즈 10 A
기계적 내구성	30 Mcycles
최소 전환 전류	5 mA
최소 전환 전압	17 V
비중복 시간	1.5 Ms 탈에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음 1.5 ms 에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
절연 저항	> 10 mΩ
결선	러그 링 터미널 (외경: 8 mm)
조임 토크	1.7 N.M - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm M3.5 1.7 N.M - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번 M3.5 1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2 M3.5
높이	48 mm
너비	44 mm
깊이	42 mm
제품 무게	0.05 kg
색상	Dark grey

사용환경

환경적 특성	정상 환경
IP 등급	IP20 conforming to IEC 60529
보호 처리	TH 일치되는 IEC 60068
저장온도	-60...80 °C
사용온도	-5...60 °C
사용 고도	3000 m

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	4.7 cm
Package 1 Length	4 cm
Package 1 Weight	57 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5.3 cm
Package 2 Width	8.3 cm
Package 2 Length	26 cm
Package 2 Weight	574 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4.845 kg

상품의 지속 가능성

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	 REACH 선언
SVHC 없는 REACH	예
EU RoHS 지침	준수  EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음	예
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	 예
환경 공시	 제품 환경 프로파일
순환성 프로파일	특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

계약 보증

보증	18 개월
----	-------