

Product data sheet

Characteristics

TCSESU053FN0

이더넷 TCP/IP 스위치 - ConneXium - 구리용
포트 5개



기본항목

제품의 범위	ConneXium
제품 또는 구성요소 타입	이더넷 TCP/IP 관리되지 않는 스위치
컨셉트	Transparent Ready
통신 포트 프로토콜	이더넷 TCP/IP
포트 이더넷	10/100BASE-TX - 5 구리 케이블
캐스케이드잉의 최대 수	제한 없음

전기적/기계적 특성

통합된 연결 타입	실드된 RJ45 구리 케이블
전송 지지물 중간급	꼬인 실드된 쌍선 케이블 C5E 구리 케이블
Maximum cable distance between devices	100 m 구리 케이블
[Us] 정격 입력 전압	12...24 V
전원 전압 제한	9.6...32 V DC SELV
소모전력	2.2 W
전기적 연결	착탈가능한 커넥터 3 방식 전원
취부 방식	35 mm 대칭적 DIN 레일
마킹	CE UL RCM
로컬 시그널링	전원 LED 1개 녹색) Data rate (ETH LINK) 채널당 LED 1개 노란색) 링크 상태 채널당 LED 1개 녹색)
이더넷 케이블링시스템	TF 스위치
너비	25 mm
높이	114 mm
깊이	79 mm
제품 무게	0.113 kg

사용환경

사용온도	0...60 °C
상대 습도	0...95 % 비응축
IP 등급	IP30
Directives	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
표준	UL 61010 EN / IEC 61131
제품 인증	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	12.5 cm
Package 1 Length	17 cm
Package 1 Weight	173 g

상품의 지속 가능성

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	REACH 선언
EU RoHS 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	예
환경 공시	제품 환경 프로필
순환성 프로필	수명 종료 정보
WEEE	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

Power Wiring

