

Техническа спецификация за продукт Характеристики

ACW25M129012

Сензор за налягане ACW 5.2 bar -
регулируема скала 2 прагове - 2CO



Основни

Гама на продукта	Telemecanique Pressure sensors XM
Наименование на сензор за натиск/налягане	ACW
Тип сензор за налягане	Електромеханичен сензор за натиск
Специфично приложение на продукта	За регулиране между 2 прага
Тип мерене	Настройваем диапазон
Тип и състав на контактите	2 C/O едновременно, snar действие
Кабелен вход	1 входен отвор за щуцер 13.5външен диаметър на кабела: 9...13 mm в съответствие с NF C 68-300
Тип на флуидна връзка	G 1/4 (женски) в съответствие с ISO 228
Материали в контакт с течности	Фосфорен бронз
Pressure rating	5,2 bar
Регулируемо ниво на превключване при намаляване на налягането	0,07...5,2 bar
Регулируемо ниво на превключване при покачване на налягането	0,48...6,6 bar
Механизъм налягане	#N/A
Тип на електрическата верига	Контролна верига

Допълнителни устройства

Електрическо свързване	Самозатягащи се клеми 1 x 1...2 x 2.5 mm ²
Контролирана течност	Въздух (-73...125 °C) Hydraulic oil (-73...125 °C) Non-corrosive fluid (-73...125 °C)
Защита от късо съединение	10 A Карта предпазител gG
Материал на таблото	Zinc alloy
Възможна ралзика мин при ниска настройка	0,41 bar
Възможна ралзика мин при висока настройка	0,41 bar
Възможна ралзика макс при ниска настройка	1,4 bar
Възможна ралзика макс при висока настройка	1,4 bar
Максимално допустимо налягане на цикъл	7 bar
Механична издръжливост	1000000 cycles
Настройки	Външно
За локално показване	Без
Описание на клеморед ISO n°1	(1-2)NC (3-4)NO
Широчина	88 mm
Височина	167 mm

Дълбочина	68 mm
Нето тегло на продукта	1,55 kg

Околна среда

Защитни мерки	TC
Стандарти	IEC 60947-5-1 CE
Продуктови сертификати	UL сертифициран[RETURN]CSA
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Температура на околния въздух при работа	-56...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	20,5 cm
Package 1 Weight	1,542 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------