

Техническа спецификация за продукт Характеристики

ALB44054

Кръстат ключ - Altira - 16 A - полярно бяло



Основни

Обхват	Altira
Гама на продукта	Altira
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм
Допълнителна информация на ключ	Lighting can be controlled from 3 points With 2 two-way switches
Цветови нюанс на капак	Polar white (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Устройство за окабеляване	Вграден монтаж Открит монтаж
Монтиране на устройство	Повърхност Вграден
Предназначение на продуктите	С фиксираща рамка Система за монтаж OptiLine 45
Превключвателни възможности	Междинен Ключ
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Задвижващо устройство	Капаче
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	С щипки
Свързване - клеморед	6 безвинтови клеми
Капацитет на накрайници	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за твърд кабел/и 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за здраво залепен кабел/и
Материал	PC: Механичен капак
Повърхностна обработка	Необработен
Покритие	Сатен
Дълбочина на свързване	21 mm
Височина	45 mm
Широчина	45 mm
Дълбочина	28 mm
Нето тегло на продукта	0,034 kg

Околна среда

Стандарти	IEC EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...50 °C
Температура на околната среда за съхранени	-15...60 °C
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D
Екологични характеристики	Водороден пероксид (H2O2) Течен сапун Масло Белина Устойчив на UV Алкохол Бензин Ацетон Течност за почистване на стъкла

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	36 g

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------