

Техническа спецификация за продукт Характеристики

ALB44056 Двоен девиаторен ключ - Altira - 16 A - полярно бяло



Основни

Обхват	Altira
Гама на продукта	Altira
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс на капак	Polar white (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Устройство за окабеляване	Открит монтаж Вграден монтаж
Монтиране на устройство	Повърхност Вграден
Предназначение на продуктите	С фиксираща рамка Система за монтаж OptiLine 45
Превключвателни възможности	Двоен девиаторен Ключ
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Задвижващо устройство	Капаче
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	С щипки
Свързване - клеморед	6 безвинтови клеми
Капацитет на крайници	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за твърд кабел/и 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за здраво залепен кабел/и
Материал	PC: Механичен капак
Повърхностна обработка	Необработен
Покритие	Сатен
Дълбочина на свързване	21 mm
Височина	45 mm
Широчина	45 mm
Дълбочина	28 mm
Нето тегло на продукта	0,032 kg

Околна среда

Стандарти	IEC EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...50 °C
Температура на околната среда за съхранени	-15...60 °C
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D
Екологични характеристики	Течен сапун Белина Масло Устойчив на UV Алкохол Течност за почистване на стъкла Ацетон Водороден пероксид (H2O2) Бензин

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	34 g

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------