

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU3.573.12 Комбиниран димер 300W графит



Основни

Гама на продукта	Unica Wireless
Тип продукт или компонент	Комбиниран димер
Представяне на устройството	Механизъм
Честота на предаване	868,3 MHz
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC +/- 10 % при 50 Hz
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	C щипки
Цветови нюанс	Графит
Структура на устройството	Wireless emitter and receiver 1 large rocker and 2 narrow rockers
Предоставено оборудване	Set of 8 symbols

Допълнителни устройства

Устройство за окабеляване	Вграден монтаж
Вид настройки	Without neutral position
Работна дистанция	10...50 m вътрешен ≤ 300 m outdoor
Тип товар	230 V AC халогенна лампа - 20...315 W 230 V AC лампа с нажежаема жичка - 20...315 W Халогенна лампа ниско напрежение с ел. трансформатор - 20...315 VA Халогенна лампа HH с феромагнетен трансформатор - 20...315 VA Low voltage halogen lamp with toroidal transformer - 20...270 VA
Тип защита	Защита от претоварване Damage protection from inappropriate load Защита от късо съединение Temperature rise protection
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Капацитет на крайници	≤ 2 x 2.5 mm ² за гъвкав кабел/и ≤ 2 x 2.5 mm ² за твърд кабел/и
Стандарти	EN 60669-1 EN 61000-6-3 89/336/EEC EN 61000-6-2 99/5/EEC 73/23/EEC EN 60669-2-1 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489
Температура на околния въздух при работа	-5...35 °C
Относителна влажност	20...95 %
Дълбочина на свързване	34 mm
Дълбочина	46 mm

Околна среда

IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Бензин Масло Устойчив на UV Белина Течност за почистване на стъкла Алкохол Течен сапун Ацетон

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	10,1 cm
Package 1 Length	10,8 cm
Package 1 Weight	134 g

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------