

Gegevensblad product

Kenmerken

15443

pulsteller modulair CI - 230 V



Hoofdkenmerken

Gamma	Acti 9
Korte naam apparaat	iCI
Type product of component	Impulsteller
Bereik compatibiliteit	Prisma Prisma P deur Prisma Prisma G deur
Type meting	Impulsnummer
Displaytype	Elektromechanisch 7 cijfers
Maximum gemeten waarde	9999999

Complementaire kenmerken

Grootformaat display	9999999
Impulsduur	50 ms
Tijd tussen 2 impulsen	50 ms
Reset	Zonder
[Us] nominale voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz
Energieverbruik in VA	0,15 VA
Montagemodus	Vast
Montagesteun	DIN-rail

Omgeving

Stap van 9 mm	4
Breedte	36 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	67 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	93,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	72
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,111 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------