

Fiche produit

Caractéristiques

19016

NG125 - bloc différentiel pour les fuites à la terre - Vigi NG125 - 4P - 63A - 300mA



Principales

Type de produit ou de composant	Dispositifs différentiels résiduels additionnels
Nom abrégé d'appareil	Vigi NG125
Description des pôles	4P
[In] courant assigné d'emploi	63 A
Type de réseau	C.a.
Sensibilité du différentiel	300 mA
Temporisation du différentiel	Instantané
Classe de différentiel	Type A

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230...415 V c.a. 50/60 Hz
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC/EN 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV conforme à IEC/EN 60947-2
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Connexion électrique à MCB	Par vis
Pas de 9 mm	9
Hauteur	118 mm
Largeur	189 mm
Profondeur	81 mm
Poids du produit	0,45 kg
Durée de vie électrique	10000 cycle conforme à IEC/EN 60947-2
Mode de raccordement	Bornes type tunnel 1...35 mm ² souple Bornes type tunnel 1,5...50 mm ² rigide
Longueur de dénudage des fils	20 mm
Couple de serrage	3,5 N.m

Environnement

Normes	IEC/EN 60947-2:Annex B
Degré de protection IP	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Niveau de pollution	3 conforme à IEC/EN 60947-2
Compatibilité électromagnétique	Résistance d'impulsion 8/20 µs, 3000 A conforme à IEC/EN 60947-2
Tropicalisation	2 conforme à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,5 cm
Largeur de l'emballage 1	13,5 cm
Longueur de l'emballage 1	26,0 cm
Poids de l'emballage 1	520,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,655 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------