

Gegevensblad product

Kenmerken

19071

Modulaire automaat (MCB), Acti9 NG125N, 1P, 20A, C-curve, 25kA (IEC/EN 60947-2)



Hoofdkenmerken

Productgamma	Acti 9
Type product of component	Dubbel OC contact
Korte naam apparaat	OF en OF
Samenstelling signaleringscontacten	2 C/O
[In] nominale stroom	0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at <= 240 V, AC 50/60 Hz 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at <= 48 V, DC
Stap van 9 mm	1

Complementaire kenmerken

[Ui] nominale isolatiespanning	690 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV conform EN/IEC 60947-5-1
Montagemodus	Vast
Montagesteun	DIN-rail
Hoogte	102,8 mm
Breedte	15,3 mm
Diepte	75,5 mm
Elektrische levensduur	10000 cycli conform EN/IEC 60947-5-1
Aansluitingen - klemmen	Plaat klem1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - stijve Plaat klem1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel Plaat klem1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel met kopring Plaat klem2 kabel(s) 2,5 mm ² - stijve Plaat klem2 kabel(s) 2,5 mm ² - flexibel Plaat klem2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel met kopring
Draadstriplengte	10 mm
Aandraaimoment	1 N.m

Omgeving

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Productcertificeringen	LCIE[RETURN]ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]ASTA
Vervuilingsgraad	3 conform EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisatie	2 conform EN/IEC 60947-5-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,4 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	10,2 cm
Package 1 Weight	65 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	12 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	24 cm
Package 2 Weight	649 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	81
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,337 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------