

Gegevensblad product Kenmerken

A9E18320

enkele signaallamp iL Rood 110-230Vac



Hoofdkenmerken

Productgamma	Acti9
Productnaam	Acti 9 iL
Type product of component	Modulaire signaallamp
Korte naam apparaat	iL
[Us] nominale voedingsspanning	110...230 V AC bij 50/60 Hz 110...130 V DC

Complementaire kenmerken

Controlelampje	1 LED rood, levensduur 100000 H van constante verlichtingsefficiëntie (verbruik 0,3 W)
Montagemodus	Vast
Montagesteun	Symmetrische DIN-rail
Verdeelblok	Bovenzijde: ProDis
Stap van 9 mm	2
Hoogte	82 mm
Breedte	18 mm
Diepte	69,5 mm
Kleur	Wit (RAL 9003)
Aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem 1 kabel(s) stijve 0,5 mm ² Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) stijve 2,5 mm ² Tunnelaansluitklem 1 kabel(s) flexibel 0,5 mm ² Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) flexibel 2,5 mm ² Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) flexibel met kopring 2,5 mm ²
Draadstriplengte	9 mm
Aandraaimoment	1 N.m

Omgeving

Normen	IEC 60947-5-1
IP-beschermingsgraad	IP2 IPxx B
Vervuilingsgraad	3
Tropicalisatie	2
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-35...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	37,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	514,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,046 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen en kabels

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------