

Gegevensblad product

Kenmerken

A9Q14440

Vigi iC60 - aardlek hulpblok - 4P - 40A - 300mA
- AC type



Hoofdkenmerken

Gamma	Acti 9
Type product of component	Uitbreiding vermogenschakelaars
Korte naam apparaat	Vigi iC60
Beschrijving polen	4P
[In] nominale stroom	40 A
Aardlekgevoeligheid	300 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Type aardlekbeveiliging	Type AC
Type net	AC
Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 61009-1 230...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 61009-2-1
Normen	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Stap van 9 mm	7

Complementaire kenmerken

Locatie eenheid in systeem	Uitgang
Technologie uitschakeling differentiël	Spanningsonafhankelijk
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Uimp] nominale stothoudspanning	6 kV conform IEC 60947-2
Bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Compatibiliteit product	Enkelvoudige klem
Lokale signalering	Uitschakelindicator
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Plug in
Verdeelblok	Onder: JA
Hoogte	91 mm
Breedte	63 mm
Diepte	73,5 mm
Nettogewicht	0,245 kg
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...35 mm ² stijve zonder kabelhuls Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...25 mm ² flexibel zonder kabelhuls Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...25 mm ² flexibel met kabelhuls
Draadstriplengte	14 mm for onder connection
Aandraaimoment	3,5 N.m onder

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad	3 conform IEC 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform IEC 61009-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	14,6 cm
Package 1 Weight	277,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,78 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------