

Fiche produit

Caractéristiques

AP6020A

Unité de distribution d'alimentation en rack, de base, 0U/1U, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, 13x prises C13



Aperçu

Lead time Généralement disponible en stock



Principales

Couleur	Noir
Type de produit ou de composant	PDU
Niveau de performance	De base
Équipement fournit	Guide d'installation Guide de sécurité

Complémentaires

Tension D'Entrée Principale	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Hauteur	38,8 cm
Largeur	4,4 cm
Profondeur	9,3 cm
Poids du produit	1,5 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Préférence de montage	Plus bas
Type De Connexion D'Entrée	CEI 60320 C20
Mode d'installation	Non montable en rack
Rack units	1U
Option Variante	No
Position de montage	Horizontale
[In] courant assigné d'emploi	16 A
Hauteur du pôle	100...240 V
Courant de ligne maximal	20 A
Limites de courant d'entrée	20 A
Capacité de charge	3300 VA

Fréquence réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	13 CEI 60320 C13

Environnement

Certifications du produit	répertorié cUL[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]IRAM[RETURN]PSE[RETURN]UL listed[RETURN]VDE
---------------------------	--

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	43,6 cm
Largeur de l'emballage 1	7,6 cm
Longueur de l'emballage 1	21 cm
Poids de l'emballage 1	2,02 kg
SCC14	10731304327803

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------