

## Gegevensblad product

### Kenmerken

## AZ5CE025

geïsoleerd kabeleinde - middellang - 2,5 mm<sup>2</sup> - grijs



### Hoofdkenmerken

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Productgamma              | Linery                |
| Type product of component | Uiteinde van de kabel |
| Afmeting draadbusje       | Medium                |
| Normen                    | NF C 63-023           |
| Type verpakking           | Dispenserpack         |
| Hoeveelheid per set       | 5 sets van 100        |
| Dwarsdoorsnede kabel      | 2,5 mm <sup>2</sup>   |

### Complementaire kenmerken

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Type draadbusje       | Een geleider:          |
| Bijkomende informatie | Zonder etikethouder    |
| Kleur                 | Grijs                  |
| Materiaal kraag       | Halogeenvrij kunststof |
| Buismateriaal         | Koper conform ISO 1337 |
| Aantal kabels         | 1                      |
| AWG kaliber           | AWG 14                 |
| Grootte schuine kant  | Ø 4,7 mm               |
| Diameter buis         | 2,5 mm                 |
| Lengte                | 14 mm                  |
| Lengte buis           | 8 mm                   |
| Nettogewicht          | 0,16 kg                |

### Omgeving

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Productcertificeringen           | UL           |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -20...105 °C |

### Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 0,400 cm  |
| Package 1 Width              | 0,400 cm  |
| Package 1 Length             | 1,400 cm  |
| Package 1 Weight             | 0,200 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 500       |
| Package 2 Height             | 13,000 cm |
| Package 2 Width              | 7,000 cm  |
| Package 2 Length             | 12,500 cm |
| Package 2 Weight             | 129,000 g |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 3       | S04       |
| Number of Units in Package 3 | 20000     |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 40,000 cm |
| Package 3 Length             | 60,000 cm |
| Package 3 Weight             | 6,001 kg  |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                 | Conform  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                    |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| Circulariteitsprofiel             | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| PVC-vrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| Aanwezigheid van halogeen         | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                                                                                                                  |

### Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|