


## Fiche produit

### Caractéristiques

# AZ5DE015D

## embout de câblage double surmoulé - format moyen - 1,5 mm<sup>2</sup> - noir



### Principales

Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou de composant	Fin de câble
Taille d'embout	Moyen
Normes	DIN 46228-4
Type d'emballage	Paquet distributeur
Quantité du lot	5 jeux de 100
Section de câble	1,5 mm <sup>2</sup>

### Complémentaires

Type d'embout	Faisceau double
Information complémentaire	Sans support marqueur
Couleur	Noir
Matière de la collerete	Plastique sans halogène
Matériau des tubes	Cuivre conforme à ISO 1337
Nombre de câbles	2
Jauge AWG	AWG 16
Dimension de la lunette d'encadrement	Ø 3,6 x 6,6 mm
Diamètre du tube	2,5 mm
Longueur	15 mm
Longueur du tube	8 mm
Poids du produit	0,155 kg

### Environnement

Certifications du produit	cCSAus
Température de fonctionnement	-20...105 °C

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,400 cm
Largeur de l'emballage 1	0,400 cm
Longueur de l'emballage 1	1,400 cm
Poids de l'emballage 1	0,300 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	500
Hauteur de l'emballage 2	13,100 cm
Largeur de l'emballage 2	7,000 cm
Longueur de l'emballage 2	12,600 cm
Poids de l'emballage 2	158,000 g

Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	5000
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	1,884 kg

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------