

Gegevensblad product

Kenmerken

DZ5CE007

kabeleinde - formaat middellang - 0,75 mm² - blauw



Hoofdkenmerken

Productgamma	Linergy
Type product of component	Uiteinde van de kabel
Afmeting draadbusje	Medium
Normen	NF C 63-023
Type verpakking	Reeks zakjes
Hoeveelheid per set	10 sets van 100
Dwarsdoorsnede kabel	0,75 mm ²

Complementaire kenmerken

Type draadbusje	Een geleider:
Bijkomende informatie	Zonder etikethouder
Kleur	Blauw
Materiaal kraag	Halogeenvrij kunststof
Buismateriaal	Koper conform ISO 1337
Aantal kabels	1
AWG kaliber	AWG 20
Grootte schuine kant	Ø 3,3 mm
Diameter buis	1,5 mm
Lengte	14 mm
Lengte buis	8 mm
Nettogewicht	0,1 kg

Omgeving

Productcertificeringen	UL
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...105 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,400 cm
Package 1 Width	0,400 cm
Package 1 Length	1,400 cm
Package 1 Weight	0,100 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	1000
Package 2 Height	2,500 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	18,000 cm
Package 2 Weight	101,000 g

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80000
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,356 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------