

Gegevensblad product

Kenmerken

DZ5CE060

KABELUITEINDEN



Hoofdkenmerken

Productgamma	Linery
Type product of component	Uiteinde van de kabel
Afmeting draadbusje	Medium
Normen	DIN 46228-1
Type verpakking	Individuele zak
Hoeveelheid per set	Set van 100
Dwarsdoorsnede kabel	6 mm ²

Complementaire kenmerken

Type draadbusje	Een geleider:
Bijkomende informatie	Niet geïsoleerd
Materiaal kraag	Halogeenvrij kunststof
Buismateriaal	Koper conform ISO 1337
Aantal kabels	1
AWG kaliber	AWG 10
Grootte schuine kant	Ø 6.9 mm
Diameter buis	3,9 mm
Lengte	12 mm
Lengte buis	12 mm
Nettogewicht	0,045 kg

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij werking	-20...105 °C
----------------------------------	--------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,400 cm
Package 1 Width	0,400 cm
Package 1 Length	1,400 cm
Package 1 Weight	0,200 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	2,000 cm
Package 2 Width	4,000 cm
Package 2 Length	7,500 cm
Package 2 Weight	26,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	7000
Package 3 Height	15,000 cm

Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,904 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------