

Gegevensblad product

Kenmerken

GK1EK

lichaam scheider met zekeringen - GK1 - 3P -
50 A - voor zekering NFC 14 x 51 mm



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys GK1
Type product of component	Zekering-onderbreker
Korte naam apparaat	GK1 E
Beschrijving polen	3P

Complementaire kenmerken

Montagesteun	Rail
Montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
Type bediening	Omschakelen
[Ue] nominale bedrijfsspanning	Vermogenskring: 690 V AC Signalisatiekring: 500 V AC Signalisatiekring: 440 V DC
Ie toegekende bedrijfsspanning	50 A voor vermogenskring 6 A voor signalisatiekring
Type en samenstelling contact	1 NO vroeg afvallend
Formaat smeltveiligheid	14 x 51 mm
Type zekering	GG AM
Aansluitingen - klemmen	Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 2,5...25 mm ² rigide Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 2,5...25 mm ² flexibel zonder Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 2,5...16 mm ² flexibel met
Aandraaimoment	2 N.m vermogenskring: op connector

Omgeving

Normen	IEC 60947-3
IP-beschermingsgraad	IP20
Beschermende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur voor werking	-50...70 °C
Hoogte	97 mm
Breedte	88 mm
Diepte	89,5 mm
Nettogewicht	0,43 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	12,4 cm

Package 1 Weight	511,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,65 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------